

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SDACR/L 1616M07
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500