

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Koto dydis	12 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	SDACR/L 1212M11
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	18 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500