

Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Laikiklio ISO kodas	SDACR/L 1616M11
Koto dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500