

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	SDNCN 1010M07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	15 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	5,2 mm
Koto dydis	10 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500