

**Švarkas Pulsschlag, tamsiai mėlynas / pilkas, Dydis DE: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091152 50

GTIN

4053813264257

Produktų klasė

06K

**Aprašymas****Modelis:**

**Aukštos kokybės darbo rūbai** iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

**Švarkas** su kūno linijas pabvėžiančiu kirpimu ir **CORDURA® sustiprinimu** alkūnės srityje.

- **Apykaklė su patogiu tampriu audiniu ties kaklu.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Dvi šoninės kišenės, užsegamos spaudėmis.**
- **Dvi vidinės kišenės, viena su kišenėle išmaniajam telefonui.**
- **Priekis su užtrauktuku, specialus liežuvelis barzdai ir smakrui apsaugoti.**
- **Pečiai, rankogaliai ir kraštas su Strech medžiagos įdėklais.**

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Striukė, rugiagėlių mėlynumo ir juodos spalvos** Nr. 091151.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

**Techninis aprašymas**

Dydis FR	44
Dydis UK	34R
Dydis US	34/32
Dydis DE	50
Dydis IT	44
Serija	Pulsschlag
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	50
Dydis ES	44
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynas / pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas