

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis $L_1$	21 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis $L$	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Laikiklio ISO kodas	SDNCN 1212M11
Koto dydis	12 mm
Funkcinis plotis $L_4$ neutralaus laikiklio darbinis plotis	6,2 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500