

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SDNCN 1616M11
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	21 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Plokštelės dydis	11 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	8,6 mm
Koto dydis	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500