



## Švarkas Pulsschlag, tamsiai mėlynas / pilkas, Dydis DE: 27



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091152 27
GTIN	4053813264660
Produktų klasė	06K

### Aprašymas

#### Modelis:

**Aukštos kokybės darbo rūbai** iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

**Švarkas** su kūno linijas pabvėžiančiu kirpimu ir **CORDURA® sustiprinimu** alkūnės srityje.

- **Apykaklė su patogiu tampriu audiniu ties kaklu.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Dvi šoninės kišenės, užsegamos spaudėmis.**
- **Dvi vidinės kišenės, viena su kišenėle išmaniajam telefonui.**
- **Priekis su užtrauktuku, specialus liežuvelis barzdai ir smakrui apsaugoti.**
- **Pečiai, rankogaliai ir kraštas su Strech medžiagos įdėklais.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Striukė, rugiagėlių mėlynumo ir juodos spalvos** Nr. 091151.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

**Techninis aprašymas**

Dydis DE	27
Dydis FR	50C
Dydis UK	40S
Dydis IT	50C
Dydis US	40/32
Serija	Pulsschlag
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	50C
Dydis NL	27
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynas / pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas