



Centravimo prietaisas C III su jungiamuoju antgaliu Ø16 mm, Indikatoriaus skalė: 0,005mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Produktų klasė	38D

Aprašymas

Modelis:

Indikatorius viso matavimo proceso metu išlieka toje pačioje padėtyje.

- Su fiksuotu cilindrinio tvirtinimo kotu Ø 16 mm.
- Su reguliuojamu slankikliu didesniai darbiniam diapazonui.

Paskirtis:

- Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Kiaurymės centro suklio ašies atžvilgiu nustatymas.
- Radialinio mušimo matavimas.

Tikslumas:

centravimo tikslumas 0,005 mm.

Tiekimo sudėtis:

C III – su keičiamu antgaliu, apvalus rutuliukas Ø 5 mm Nr. 359660 (naudojamas ir išoriniam Ø).

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 359650 – 359670.

Pastaba:

Briaunų ieškiklius žr. Nr. 359000; 359070 ir 3D liestukus žr. Nr. 359520; 359500.

Techninis aprašymas

maksimalus suklio sūkių skaičius	50 - 100 min ⁻¹
Spaudimo jėga	1 N
Indikatoriaus matavimo ribos	2,5 mm
Ilgis be koto ir liestuko	102 mm
Indikatoriaus skalė	0,005 mm
maksimalus slankiklio Ø	116 mm
Produkto rūšis	Centravimo įtaisas

Priedai

Raištelių laikiklis Tipas S	359612 S
Antgalių / ilgintuvo rinkinys	359650
Magnetinis laikiklis Tipas M	359611 M