

Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/11 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260904 10/11
GTIN	4045197798008
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	10 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Laikiklio ISO kodas	STJCR/L 1010M11
Bendras ilgis L	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500