

**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklio ISO kodas	STJCR/L 1616M11
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 1	269021 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500