



Kelnės Pulsschlag, tamsiai mėlynos / tamsiai pilkos, Dydis DE: 98



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091162 98
GTIN	4053813266268
Produktų klasė	06K

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

- **Ergonomiškas siluetas suteikia daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi užpakalinės kišenės sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Liniuotei skirta kišenė ir kišenė ant šlaunies sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinis įsiuvas ties liemeniu.**
- **Suformuota kelių zona nevaržo judesių.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinės kelnės, dviejų spalvų **mėlynos / juodos** Nr. 091161.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis US	34/34
Dydis FR	42L
Dydis UK	34L
Dydis IT	42L
Dydis DE	98
Serija	Pulsschlag
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	98
Dydis ES	42L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m ²
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynos / tamsiai pilkos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės