

**Garant****Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 0808M11
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	8 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200