

**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261314 10/11
GTIN	4045197798077
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 1010M11
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Koto dydis	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	10 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200