

Garant**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Koto dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 1212M11
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200