

Garant**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 1616M11
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Bendras ilgis L	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200