

Garant**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 1212M16
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500