

**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 1616M16
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500