

Garant**Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261315 8/11
GTIN	4045197798121
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	8 mm
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 0808M11
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200