

Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Koto dydis	12 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 1212M16
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500