



Kelnės su petnešomis Pulsschlag, tamsiai mėlynos / pilkos, Dydis DE: 50



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091172 50 |
| GTIN | 4053813267579 |
| Produktų klasė | 06K |

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

- **Ergonomiškas kirpimas suteikia dar daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi kišenės, sutvirtintos CORDURA®.**
- **Kišenė metrui ir kišenė ant šlaunies sutvirtintos CORDURA®.**
- **Elastinis liemens įsiuvas.**
- **Išformuoti keliai su laisva erdve judėjimui.**
- **Iš viršaus užsegamos CORDURA® apsauginės kelių kišenės su antkišenių.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis.**

Kelnės su petnešomis ir pakelta **inkstų apsauga**.

- **Kišenė ant krūtinės sustiprinta CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinės petnešos su smūgiams ir karščiui atspariomis plastikinėmis sagtelėmis.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės su petnešomis, dviejų spalvų **mėlynos / juodos** Nr. 091171.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dydis DE | 50 |
| Dydis US | 34/32 |
| Dydis UK | 34R |
| Dydis FR | 44 |
| Dydis IT | 44 |
| Serija | Pulsschlag |
| Speciali paslauga | tekstilės apdaila |
| Dydis ES | 44 |
| Dydis NL | 50 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C |
| Spalva | tamsiai mėlynos / pilkos |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora Tipas KNEE

091848 KNEE