

**BENNING****Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MM5-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Produktų klasė	47A

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

**Paskirtis:**

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Mikroamperų matavimo diapazonas jonizavimo srovės matavimams, srovės pratekėjimo tikrinimas zirzekliu ir raudona LED lemputė triukšmingai aplinkai.

**Standartas:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija. Temperatūros jutiklis, guminis apsauginis rėmas su magnetine pakaba.

**Techninis aprašymas**

Varža	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Talpa	0,01 nF – 1 mF

Rodmenų apimtis	6000
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 300 V
Kalibravimas	I3
Kalibravimas	I7
Dažnis	0,01 Hz – 50 kHz
Įtampos jutiklis (bekontaktis)	taip
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 600 V
Diodų patikra	taip
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 600 V
Nuolatinė srovė DC	0,1 μA – 10 A
Kintamoji srovė AC	1 mA – 10 A
Pagrindinis tikslumas	0,5 %
Reikšmių užlaikymo funkcija	Pmin / Pmax
Reikšmių užlaikymo funkcija	SULAIKYTI
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Temperatūra	-40 - 400 °C
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Multimetras

## Paslaugos

KalibravimasTemperatūros jutiklis (termometras) su / be ekrano Tipas A	027520 A
DAkS kalibravimasTemperatūros jutiklis (termometras) su / be ekrano Tipas A	027540 A
DAkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kabelio 3	027010 3

Kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3

027000 3

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3