

BENNING**Įtampos matuoklis DUSPOL[®], Prietaiso tipas: PROFIPOL+****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojama rankena darbu viena ranka prie kištukinių lizdų ir saugiam laikymui. Įtampos rodmuo aktyvus net ir išėmus baterijas ar joms išsekus.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Techninis aprašymas

Poliškumo tikrinimas	LED šviesos diodas
Srovės pratekėjimo tikrinimas	garso / LED
Indikatorius	LED
Rodmenų diapazonas AC	12 - 690 V

Fazių tikrinimas	LED šviesos diodas
bekontaktis laido trūkimo detektorius	taip
Viršįtampio kategorija	KAT II 690 V; KAT III 600 V
Rodmenų diapazonas DC	12 - 690 V
IP apsaugos klasė	IP 54
Kalibravimas	I1
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------