



Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos, Ilgis: 3000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	461400 3000
GTIN	2050001951441
Produktų klasė	46R

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančiojo** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos giliai įgraviruotos lazeriu, **tikslios**. Paviršius matinis. Ypač tvirta ir patvari. **Kiekvienas vienetą patikrintas ir pažymėtas identifikaciniu numeriu.**

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,3 mm
Skerspjūvio storis	1 mm
Skerspjūvio plotis	30 mm
Ilgis	3000 mm
Kalibravimas	F10
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 3000/2 mm	026200 3000/2
--	---------------

