

PRYOR

Raidžių spaudų rinkinys, 26 dalių Dotstress A – Z, Šrifto aukštis: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085442 3
GTIN	5022044018242
Produktų klasė	08W

Aprašymas

Modelis:

Lowstress Dotstress rankinis smūginis spaudas su taškeliais, išgraviruotas, todėl spaudžiant medžiagos paviršius veikiamas mažesne jėga.

Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininio graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.

Standartinis šriftas; tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

Aukšto našumo preciziniai spaudai nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių **kietumas iki 1200 N/mm²**.

Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai žr. Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1.

Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininų spaudų, pvz., su įmonės logotipu.

Techninis aprašymas

Koto storis	6,35
-------------	------

visas ilgis	63,5 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

Priedai

Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP	085475 GRIP
--------------------------------------	-------------