

Garant
VHM-HPC grąžtas tipas FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 7,9 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122675 7,9
GTIN	4045197398130
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis**. Speciali viršūnės geometrija.

Mažas spindulinis mušimas ir didelis patvarumas.

Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times$ nominalus \varnothing .

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis \varnothing : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pusiau standartinis: taip

Tolerancija Nominalusis \varnothing : h7

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 41,2 mm

Bendras ilgis L: 91 mm

Koto $\varnothing D_s$: 8 mm

Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis $\varnothing D_c$	7,9 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/aps,

Užspaudimo griovelio ilgis c	53 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	91 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	41,2 mm
Pusiau standartinis	taip
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	6×D
Tipas	FS
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas