

Garant**RNGN 120700, KU7415, Pritaikymo sritis: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255774 S
GTIN	4045197815552
Produktų klasė	21H

Aprašymas

RNGN 120700 S Pjovimo briaunų forma: 0,05 mm × 20°
Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm
Pastūma f: 0,3 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 300 m/min

Techninis aprašymas

Pritaikymo sritis	S
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pjovimo briaunų forma	0,05 mm × 20°
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	300 m/min
Kietlydinys	KU7415
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,3 - 0,5 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RNGN 120700
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	16
Produkto pavadinimo požymis	KU7415
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	300 m/min	S
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		