

**Garant****Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RN.. 1207..
Spaustukas	259035 3
Koto dydis	32 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	32 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Laikiklio ISO kodas	CRSNR/L 3225P12
Atraminė plokštelė	259031 43
Varžtas atraminei plokštei	259025 2
Bendras ilgis L	170 mm
Spaustuko pagrindo plokštė	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 43	259031 43
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Spaustukas Tipas 3	259035 3
Spaustuko pagrindo plokštė Tipas 1	259041 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	259025 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500