

Garant**Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 43
Varžtas atraminei plokštei	259025 2
Bendras ilgis L	150 mm
Spaustukas	259035 3
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RN.. 1207..
Laikiklio ISO kodas	CRSNR/L 2525M12
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
Spaustuko pagrindo plokštė	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustuko pagrindo plokštė Tipas 1	259041 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	259025 2
Spaustukas Tipas 3	259035 3
Atraminė plokštelė Tipas 43	259031 43
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500