

Garant**Tekinimo peilis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 2
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RN.. 1207..
Laikiklio ISO kodas	CRDNN 2525M12
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	34 mm
Spaustukas	259035 3
Atraminė plokštelė	259031 43
Koto dydis	25 mm
Spaustuko pagrindo plokštė	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	259025 2
Spaustuko pagrindo plokštė Tipas 1	259041 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Spaustukas Tipas 3	259035 3
Atraminė plokštelė Tipas 43	259031 43
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500