

Garant**Tekinimo peilis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 32/12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 255798 32/12 |
| GTIN | 4045197799159 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | RN.. 1207.. |
| Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis | 12,5 mm |
| Varžtas atraminei plokštei | 259025 2 |
| Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁ | 34 mm |
| Plokštelės dydis | 12 mm |
| Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 170 mm |
| Atraminė plokštelė | 259031 43 |
| Koto dydis | 32 mm |
| Spaustukas | 259035 3 |
| Laikiklio ISO kodas | CRDNN 3225P12 |
| Spaustuko pagrindo plokštė | 259041 1 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Paskirtis | neutralus |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Paskirtis | lšilginis tekinimas, išorinis |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Varžtas atraminei plokštei Tipas 2 | 259025 2 |
| Atraminė plokštelė Tipas 43 | 259031 43 |
| Spaustukas Tipas 3 | 259035 3 |
| Spaustuko pagrindo plokštė Tipas 1 | 259041 1 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20 | 674248 TX20 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |