



Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis ilgas, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370091 1
GTIN	4020772004644
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

- Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
- Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
- Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
- Nedidelis aukštis.

Tiekimo sudėtis:

- Pagrindinis elementas ir karkasas.
- Spaustukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370095.

Techninis aprašymas

T griovelio plotis	14 mm
Tvirtinimo varžtas G	M12
Rakto dydis SW	8 mm
su aukščio elementu	ne

Užspaudimo aukštis h-H	6 - 68 mm
P	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Užspaudimo jėga	30 kN
Tvirtinimo varžtas G ₁	M16
L	135 mm
Reguliuojama ilgis V	13 - 110 mm
Tipas	764CC
Produkto rūšis	Didelių apkrovų veržtuvas

Priedai

Aukšta kreipiančiojiilga tipui 1/2	370093 1/2
Spaustukas, nerūdijantysis plienas Tipas DG	370095 DG
Spaustukas, nerūdijantysis plienas Tipas DR	370095 DR