



## Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis ilgas, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370091 3
GTIN	4020772004668
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
- Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
- Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
- Nedidelis aukštis.

#### Tiekimo sudėtis:

- Pagrindinis elementas ir karkasas.
- Spaustukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

#### Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370096.

### Techninis aprašymas

T griovelio plotis	18 mm
Tvirtinimo varžtas G	M16
Rakto dydis SW	10 mm
su aukščio elementu	ne

Užspaudimo aukštis h-H	5 - 80 mm
P	60 mm
B <sub>1</sub>	20 mm
A	42 mm
A <sub>1</sub>	105 mm
Užspaudimo jėga	43 kN
Tvirtinimo varžtas G <sub>1</sub>	M20
L	155 mm
Reguliuojama ilgis V	16 - 134 mm
Tipas	764CC
Produkto rūšis	Didelių apkrovų veržtuvas

## Priedai

Aukšta kreipiančiojiilga tipui 3	370093 3
Prispaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DR	370096 DR
Prispaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DG	370096 DG