



Temperatūros ir srauto matuoklis, Tipas: 405I



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474186 405I
GTIN	4029547014260
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški ir išmaniems telefonams pritaikyti matavimo prietaisai. Visi matavimo duomenys perduodami tiesiai į „testo Smart Probes“ programėlę, kurią galima naudoti nemokamai (sistemos reikalavimai: „iOS 8.3“ arba „Android 4.3“ arba naujoji „Bluetooth 4.0“), nuskaitomi su mobiliuoju prietaisu, užregistruojami ir tada išsiunčiami tiesiogiai el. paštu.

- **Vienu metu gali rodyti iki 6 „Smart Probes“.**
- **Belaidis matavimo verčių nuskaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.**
- **Išmatuotos vertės pokyčiai gali būti atvaizduoti grafike ar lentelėje.**
- **Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.**

Termoanemometras, valdomas išmaniuoju telefonu. Garso greičio, srovės ir temperatūros matavimai. Paprasta konfigūruoti kanalo skerspjūvio matmenis ir geometriją, norint nustatyti srovę. Iki 400 mm ištraukiamas teleskopinis vamzdis.

Tiekimo sudėtis:

Su 4 baterijomis Nr. 081561 LR3 ir kalibravimo protokolu.

Pastaba:

Kitų Smart Probes (termometrų, replinių termometrų, slėgio skirtumų matuoklis ir aukšto slėgio matuoklių) reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Ilgis	200 mm
Aukštis	41 mm
Plotis	30 mm
Temperatūros matavimo ribos	-20 - 60 °C
Oro greičio matavimo diapazonas	0 - 30 m/s
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	4
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Temperatūros ir srauto matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------