



## Temperatūros ir srauto matuoklis, Tipas: 410I



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474186 410I
GTIN	4029547014277
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kompaktiški ir išmaniems telefonams pritaikyti matavimo prietaisai.** Visi matavimo duomenys perduodami tiesiai į „testo Smart Probes“ programėlę, kurią galima naudoti nemokamai (sistemos reikalavimai: „iOS 8.3“ arba „Android 4.3“ arba naujoji „Bluetooth 4.0“), nuskaitomi su mobiliuoju prietaisu, užregistruojami ir tada išsiunčiami tiesiogiai el. paštu.

- **Vienu metu gali rodyti iki 6 „Smart Probes“.**
- **Belaidis matavimo verčių nuskaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.**
- **Išmatuotos vertės pokyčiai gali būti atvaizduoti grafike ar lentelėje.**
- **Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.**

Termoanemometras, valdomas išmaniuoju telefonu. Rodoma kelių išleidimo angų srovė, todėl labai patogu reguliuoti įrenginį. Lengva reguliuoti išleidimą (matmenis ir geometriją).

#### Tiekimo sudėtis:

Su 4 baterijomis Nr. 081561 LR3 ir kalibravimo protokolu.

#### Pastaba:

Kitų Smart Probes (termometrų, replinių termometrų, slėgio skirtumų matuoklis ir aukšto slėgio matuoklių) reikia teirautis.

### Techninis aprašymas

Ilgis	154 mm
Plotis	43 mm
Aukštis	21 mm
Temperatūros matavimo ribos	-20 - 60 °C
Oro greičio matavimo diapazonas	0,4 - 30 m/s
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	4
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Temperatūros ir srauto matuoklis

---

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------