



Antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370055 M12
GTIN	2050001879455
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D_1$	10,5 mm
Ilgis 1	18 mm
Išorinis $\varnothing D$	20 mm
Sriegis M	M12

Iškyšos ilgis L_2	12 mm
maksimali apkrova (statinė)	25 kN
Produkto rūšis	Antdėklas