



## Trikojo pagrindas, Tipas: K1,7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Gnybtu su specialiu Softgrip galima tvirtinti prie lygių ir apvalių paviršių. Skirtingi vidiniai sriegiai įvairių šarnyrinių svirčių tvirtinimui.

#### Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

### Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M6 / M8 / 1/4 colio / 3/8 colio
Prijungimo sriegio suregulavimas	divers
Modelis	Gnybtas 1,7 colio
Atsidarymo plotis	45 mm
Produkto rūšis	Magnetinis padas

**Priedai**

Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H