

**Antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

370056 M10

GTIN

2050001881557

Produktų klasė

37K

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymasIšorinis $\varnothing D_1$

10,5 mm

Iškyšos ilgis L_2

10 mm

Ilgis 1

18 mm

Sriegis M

M10

Išorinis Ø D	20 mm
maksimali apkrova (statinė)	25 kN
Produkto rūšis	Antdėklas