



## Antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370056 M20
GTIN	2050001886170
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.

Su išoriniu sriegiu.

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L <sub>2</sub>	20 mm
Išorinis Ø D <sub>1</sub>	34,5 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Sriegis M	M20

Ilgis 1	35 mm
maksimali apkrova (statinė)	165 kN
Produkto rūšis	Antdėklas