



Antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370057 M8
GTIN	2050001878755
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš kietlydinio.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Ilgis 1	13 mm
Išorinis Ø D	13 mm
Sriegis M	M8
Išorinis Ø D ₁	7,2 mm

Iškyšos ilgis L_2	8 mm
maksimali apkrova (statinė)	10 kN
Produkto rūšis	Antdėklas