

**Antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370057 M10
GTIN	2050001879875
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

Rutulys iš kietlydinio.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D_1$	10,5 mm
Ilgis 1	18 mm
Sriegis M	M10
Išorinis $\varnothing D$	20 mm

Iškyšos ilgis L_2	10 mm
maksimali apkrova (statinė)	25 kN
Produkto rūšis	Antdėklas