



## Antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M12



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 370057 M12    |
| GTIN             | 2050001888136 |
| Produktų klasė   | 37K           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš kietlydinio.

Su išoriniu sriegiu.

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ilgis 1                      | 18 mm |
| Iškyšos ilgis L <sub>2</sub> | 12 mm |
| Išorinis Ø D                 | 20 mm |
| Sriegis M                    | M12   |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Išorinis $\varnothing D_1$  | 10,5 mm   |
| maksimali apkrova (statinė) | 25 kN     |
| Produkto rūšis              | Antdėklas |