



Antdėklas lygus, vidinis sriegis, Sriegis M: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370058 M3
GTIN	2050001879318
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.

Su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₂	3,5 mm
Išorinis Ø D	12 mm
Ilgis 1	11 mm
Sriegis M	M3

Išorinis $\varnothing D_1$	7,2 mm
maksimali apkrova (statinė)	10 kN
Produkto rūšis	Antdėklas