



Antdėklas rifliuotas, vidinis sriegis, Sriegis M: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370059 M5
GTIN	2050001888273
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.

Su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₂	6,3 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Sriegis M	M5
Išorinis Ø D ₁	20 mm

Ilgis 1	25 mm
maksimali apkrova (statinė)	90 kN
Produkto rūšis	Antdėklas