

Garant**Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, Ilgis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	366702 100
GTIN	4045197799166
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – **precizinis modelis**. Porinė tolerancija $\leq 0,004$ mm, pločio / aukščio tolerancija $\leq 0,007$ mm, ypač tikslus lygumas ir kampai. Pagrindai laikomi specialiame plastikiniame stove. Kietis: 60 HRC.

Kiekviena pora glotniai nušlifauta.

Paskirtis:

Atliekant tikslus darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Turinys:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Pastaba:

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjančiai; galima pasiekti visus matmenis, išskyrus 9 mm.

Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių sąrašė.

Techninis aprašymas

Ilgis	100 mm
-------	--------

Juostų kiekis	20 pora
Forma	stataus kampo
Forma	paraleliniai
Forma	lygus
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 3X16 mm	366706 3X16
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 5X13 mm	366706 5X13
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 5X8 mm	366706 5X8
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 6X19 mm	366706 6X19
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 3X6 mm	366706 3X6
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 6X9 mm	366706 6X9
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 3X21 mm	366706 3X21
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 2X15 mm	366706 2X15
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 4X7 mm	366706 4X7
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 2X20 mm	366706 2X20
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 6X24 mm	366706 6X24
Plastikiniai stovai lygiagretiems pagrindams Tipas 100	366701 100
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 2X5 mm	366706 2X5

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 4X17 mm

366706 4X17

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 5X18 mm

366706 5X18

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 2X10 mm

366706 2X10

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 3X11 mm

366706 3X11

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 5X23 mm

366706 5X23

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 4X12 mm

366706 4X12

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 4X22 mm

366706 4X22

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 100 Plotis x aukštis 6X14 mm

366706 6X14