


**Garant****Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	366702 125
GTIN	4045197799265
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT – **precizinis modelis**. Porinė tolerancija  $\leq 0,004$  mm, pločio / aukščio tolerancija  $\leq 0,007$  mm, ypač tikslus lygumas ir kampai. Pagrindai laikomi specialiame plastikiniame stove. Kietis: 60 HRC.

**Kiekviena pora glotniai nušlifauta.**

**Paskirtis:**

Atliekant tikslus darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

**Turinys:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Pastaba:**

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjančiai; galima pasiekti visus matmenis, išskyrus 9 mm.

Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių sąrašė. Žingsnis kas 1 mm (išskyrus 9 mm), šiaip pasiekiami visi matmenys.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	125 mm
Juostų kiekis	24 pora

Forma	stataus kampo
Forma	paraleliniai
Forma	lygus
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

## Priedai

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 12X40 mm	366711 12X40
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 12X35 mm	366711 12X35
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 12X20 mm	366711 12X20
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 10X23 mm	366711 10X23
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 12X25 mm	366711 12X25
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 14X37 mm	366711 14X37
Plastikiniai stovai lygiagrečiams pagrindams Tipas 125-200	366701 125-200
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 14X22 mm	366711 14X22
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 14X32 mm	366711 14X32
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 10X33 mm	366711 10X33
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 8X16 mm	366711 8X16
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 8X11 mm	366711 8X11
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 Plotis x aukštis 8X36 mm	366711 8X36
	366711 14X42

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 14X42 mm

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 10X38 mm

366711 10X38

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 14X27 mm

366711 14X27

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 10X18 mm

366711 10X18

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 10X13 mm

366711 10X13

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 8X31 mm

366711 8X31

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 12X15 mm

366711 12X15

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 14X17 mm

366711 14X17

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 8X26 mm

366711 8X26

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 8X21 mm

366711 8X21

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 12X30 mm

366711 12X30

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 125 Plotis x aukštis 10X28 mm

366711 10X28