


Garant**Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, ilgis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	366702 150
GTIN	4045197799289
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – **precizinis modelis**. Porinė tolerancija $\leq 0,004$ mm, pločio / aukščio tolerancija $\leq 0,007$ mm, ypač tikslus lygumas ir kampai. Pagrindai laikomi specialiame plastikiniame stove. Kietis: 60 HRC.

Kiekviena pora glotniai nušlifauta.

Paskirtis:

Atliekant tikslus darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Turinys:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Pastaba:

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjančiai; galima pasiekti visus matmenis, išskyrus 9 mm.

Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių sąrašė. Žingsnis kas 1 mm (išskyrus 9 mm), šiaip pasiekiami visi matmenys.

Techninis aprašymas

Juostų kiekis	24 pora
Ilgis	150 mm

Forma	stataus kampo
Forma	paraleliniai
Forma	lygus
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 14X22 mm	366716 14X22
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 12X20 mm	366716 12X20
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 8X16 mm	366716 8X16
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 14X17 mm	366716 14X17
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 8X21 mm	366716 8X21
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 8X26 mm	366716 8X26
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 8X31 mm	366716 8X31
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 10X23 mm	366716 10X23
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 10X33 mm	366716 10X33
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 12X15 mm	366716 12X15
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 12X40 mm	366716 12X40
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 10X28 mm	366716 10X28
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 14X37 mm	366716 14X37

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 14X27 mm	366716 14X27
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 8X36 mm	366716 8X36
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 12X25 mm	366716 12X25
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 10X13 mm	366716 10X13
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 12X35 mm	366716 12X35
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 10X18 mm	366716 10X18
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 14X32 mm	366716 14X32
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 14X42 mm	366716 14X42
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 8X11 mm	366716 8X11
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 12X30 mm	366716 12X30
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 150 Plotis x aukštis 10X38 mm	366716 10X38
Plastikiniai stovai lygiagretiems pagrindams Tipas 125-200	366701 125-200