



Užveržimo kablys su pavalkėliu M8, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

370070 2

GTIN

2050001882677

Produktų klasė

37K

Aprašymas

Modelis:

Su trumpu įleistu sraigtu.

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370077.

Techninis aprašymas

Sriegis M

M8

Ilgis 1

25 mm

F_{max.}

7,3 kN

Tipas

2

Aukštis H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys