



Užveržimo kablys su pavalkėliu M8, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370070 3
GTIN	2050001878472
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Su trumpu įleistu sraigtu.

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370077.

Techninis aprašymas

Tipas	3
F _{max.}	6,7 kN
H ₁	35 - 45 mm
Ilgis 1	30 mm

maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Aukštis H ₂	14 mm
Sriegis M	M8
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys