



Užveržimo kablys su pavalkėliu M8, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370070 4
GTIN	2050001887719
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Su trumpu įleistu sraigtu.

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370077.

Techninis aprašymas

Ilgis 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Tipas	4
maksimalus sukimo momentas	20 Nm

F _{max.}	7,9 kN
Aukštis H ₂	14 mm
Sriegis M	M8
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys